




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI5000 + E40107
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성			
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1	
프로세스 커넥션		1/2" NPT	
어플리케이션			
어플리케이션		높은 압력영역	
매체		액상매체	
매체 온도		[°C]	-25...80
정격압력		[bar]	300
전기적 데이터			
동작 전압		[V]	20...36 DC
전류소모		[mA]	< 45
양극성 전환 방지			yes
Power-on 지연시간		[s]	< 20
입력 / 출력			
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1	
출력			
출력의 전체 수		1	
출력 시그널		스위칭 시그널	
전기적 디자인		PNP	
디지털 출력 수		1	



유량 감시기

SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

측정 범위 / 설정 범위		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60

정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	15

반응시간		
반응시간	[s]	1...10

소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		포텐서미터

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 67

기계적 데이터		
재질		PBT-GF20
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션		1/2" NPT

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	11 x LED

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





연결부

