




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI0504 + E40099  
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



| 제품 특성         |       |              |  |
|---------------|-------|--------------|--|
| 입력부 및 출력부 수효  |       | 디지털 출력 수: 1  |  |
| 프로세스 커넥션      |       | G 1/4 외부 스레드 |  |
| 어플리케이션        |       |              |  |
| 어플리케이션        |       | 높은 압력영역      |  |
| 매체            |       | 액상매체         |  |
| 매체 온도         | [°C]  | -25...80     |  |
| 정격압력          | [bar] | 300          |  |
| 전기적 데이터       |       |              |  |
| 동작 전압         | [V]   | 20...36 DC   |  |
| 전류소모          | [mA]  | < 45         |  |
| 양극성 전환 방지     |       | yes          |  |
| Power-on 지연시간 | [s]   | < 20         |  |
| 입력 / 출력       |       |              |  |
| 입력부 및 출력부 수효  |       | 디지털 출력 수: 1  |  |
| 출력            |       |              |  |
| 출력의 전체 수      |       | 1            |  |
| 출력 시그널        |       | 스위칭 시그널      |  |
| 전기적 디자인       |       | PNP          |  |
| 디지털 출력 수      |       | 1            |  |



## 유량 감시기

SCR14ADBFPKG/US

|                      |                                             |     |
|----------------------|---------------------------------------------|-----|
| 출력 기능                | normally open / normally closed; (파라미터화 가능) |     |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC    | [V]                                         | 2,5 |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 | [mA]                                        | 400 |
| 쇼트방지                 |                                             | yes |
| 쇼트방지 타입              |                                             | 펄스  |
| 과부하 방지               |                                             | yes |

| 측정 범위 / 설정 범위 |        |         |
|---------------|--------|---------|
| 설정범위          | [cm/s] | 3...300 |
| 최대 민감도        | [cm/s] | 3...60  |

| 정확성 / 편차 |         |    |
|----------|---------|----|
| 온도증감 변화도 | [K/min] | 15 |

| 반응시간 |     |        |
|------|-----|--------|
| 반응시간 | [s] | 1...10 |

| 소프트웨어 / 프로그래밍 |  |       |
|---------------|--|-------|
| 접점의 조정        |  | 포텐서미터 |

| 작동 조건 |      |          |
|-------|------|----------|
| 주변온도  | [°C] | -20...80 |
| 보호등급  |      | IP 67    |

| 기계적 데이터   |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| 재질        |  | PBT-GF20             |
| 재질 (침수부품) |  | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
| 프로세스 커넥션  |  | G 1/4 외부 스레드         |

| 디스플레이 / 작동 요소 |      |          |
|---------------|------|----------|
| 디스플레이         | 동작원리 | 11 x LED |

| 비고  |  |      |
|-----|--|------|
| 포장당 |  | 1 갯수 |

## 전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



# ST0545



## 유량 감시기

SCR14ADBFPKG/US

### 연결부

