


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI5010 + E40099

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	G 1/4 외부 스레드

어플리케이션

어플리케이션	높은 압력영역
매체	액상매체
매체 온도 [°C]	10...50
정격압력 [bar]	300

액상매체

어플리케이션	높은 압력영역
매체 온도 [°C]	10...50

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...36 DC
전류소모 [mA]	< 45
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	< 20

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
--------------	-------------

출력

출력의 전체 수	1
----------	---



유량 감시기

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

출력 시그널	스위칭 시그널
전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	1
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위

액상매체	
설정범위 [cm/s]	100...500

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min]	1
------------------	---

반응시간

반응시간 [s]	1...2
----------	-------

액상매체

반응시간 [s]	1...2
----------	-------

소프트웨어 / 프로그래밍

접점의 조정	포텐서미터
--------	-------

작동 조건

주변온도 [°C]	10...50
보호등급	IP 67

기계적 데이터

재질	PBT-GF20
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션	G 1/4 외부 스레드

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작원리	11 x LED
-------	------	----------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





연결부

