




평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: ST1306

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

프로세스 커넥션 M12 x 1,75

어플리케이션

어플리케이션 고온도 영역

매체 액상매체; 가스 매체

정격압력 [bar] 30

액상매체

어플리케이션 고온도 영역

매체 온도 [°C] 0...120

가스 매체

매체 온도 [°C] 0...100

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속 VS 0100

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s] 3...300

최대 민감도 [cm/s] 3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s] 200...1500


최대 민감도 [cm/s] 200...800



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

정확성 / 편차	
온도증감 변화도	[K/min] 15
반응시간	
반응시간	[s] 1...10
액상매체	
반응시간	[s] 1...10
가스 매체	
반응시간	[s] 1...10
작동 조건	
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm] M12 x 1,75
스레드 지정	M12 x 1,75
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션	M12 x 1,75
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 6 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
연결부	



코어 색상 :

BN = 갈색

GN = 녹색

WH = 흰색

YE = 황색