




## 평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STR12AAC/US-100-H

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성	
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드
어플리케이션	
매체	액상매체; 자극적인 매체
매체 온도 [°C]	-25...80
정격압력 [bar]	5
액상매체	
매체 온도 [°C]	-25...80
전기적 데이터	
감시 모니터에 대한 접속	VS 0100
측정 범위 / 설정 범위	
액상매체	
설정범위 [cm/s]	3...300
최대 민감도 [cm/s]	3...60
정확성 / 편차	
온도증감 변화도 [K/min]	15
반응시간	
반응시간 [s]	2...20
액상매체	
반응시간 [s]	2...20
작동 조건	
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

# ST3404



## 평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STR12AAC/US-100-H


재질	PTFE
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드
<b>비고</b>	
포장당	1 갯수

### 전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m



### 연결부



코어 색상 :  
BN = 갈색  
WH = 흰색  
YE = 황색  
GN = 녹색