ST3650


유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI5000 + E40096

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



CE

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션		G 1/2 외부 스레드
어플리케이션		
매체		액상매체
매체 온도	[°C]	-25...80
정격압력	[bar]	30
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...36 DC
전류소모	[mA]	< 45
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	< 20
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라메터화 가능)

ST3650

유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5	
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400	
쇼트방지		yes	
쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
측정 범위 / 설정 범위			
설정범위	[cm/s]	3...300	
최대 민감도	[cm/s]	3...60	
정확성 / 편차			
온도증감 변화도	[K/min]	30	
반응시간			
반응시간	[s]	1...10	
스프트웨어 / 프로그래밍			
접점의 조정		포텐셔미터	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-20...80	
보호등급		IP 67	
기계적 데이터			
재질		PBT-GF20	
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4305 / 303)	
프로세스 커넥션		G 1/2 외부 스레드	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		동작원리	11 x LED
액세서리			
구성 부품		씰링: 2 x AMF 30	
		나사 드라이버	
비고			
포장당		1 갯수	

ST3650


유량 감시기


SCR12ABAFPKG/PH

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

연결부





코어 색상 :

BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색