


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI5006 + E40107

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	1/2" NPT

어플리케이션

어플리케이션	높은 압력영역
매체	액상매체
매체 온도 [°C]	-25...60
정격압력 [bar]	300

전기적 데이터

동작 전압 [V]	70...140 AC
전류소모 [mA]	< 40
Power-on 지연시간 [s]	< 20

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
--------------	-------------




유량 감시기

SCN12ADBAKOW/LS

출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		릴레이
디지털 출력 수		1
출력 기능		N.O.
쇼트방지		아니오
측정 범위 / 설정 범위		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60
정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	300
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		포텐서미터
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
재질		PBT-GF20
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션		1/2" NPT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	11 x LED
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A



연결부

