


TA3105

온도 트랜스미터

TA-025CLEM14-A-ZVG/US



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1	
측정범위	-50...150 °C	-58...302 °F
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 외부 스레드	
설치 길이 EL	[mm]	25

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
측정요소	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력	[bar]	400

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	< 30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1
--------------	--------------

출력

출력의 전체 수	1
출력 시그널	아날로그 시그널
아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력 [mA]	4...20
최대 부하 [Ω]	(Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-50...150 °C	-58...302 °F
------	--------------	--------------

해상도

아날로그 출력 해상도	[K]	0,04
-------------	-----	------

정확성 / 편차

정밀 아날로그 출력	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
------------	-----	----------------------


TA3105



온도 트랜스미터

TA-025CLEM14-A-ZVG/US

연결부



OUT: 아날로그 출력
DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상