


프로세스 접속을 보유한 온도 센서

TM-150KFEC02-

/US/



L = 프로브 길이 설치 길이 EL에 상응함



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

제품 특성

측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F
프로세스 커넥션	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
설치 길이 EL [mm]	150	

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
어플리케이션	위생영역	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력 [bar]	25	
최소 잠기는 깊이 [mm]	15	

전기적 데이터

보호 클래스	III
--------	-----

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L [mm]	150
측정범위	-40...150 °C -40...302 °F

정확성 / 편차

정확성 [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
---------	-----------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09 [s]	1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
---------------------	--

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
저장온도 [°C]	-40...100
보호등급	IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)



프로세스 접속을 보유한 온도 센서

TM-150KFEC02- /US/


MTTF	[년 (해)]	22831
------	---------	-------

기계적 데이터		
무게	[g]	240
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L) 전해폴리싱
프로세스 커넥션		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		Ra: < 0,8
프로브 직경	[mm]	6
설치 길이 EL	[mm]	150

비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
		정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

