

TN2430




디스플레이를 보유한 온도 센서

TN-013KBBR12-MFPKG/US/ IV

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: TN2511 + E40096

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 7 세그먼트 LED 디스플레이
- 2 프로그래밍 버튼



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1	
측정범위	-40...125 °C	-40...257 °F
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2 외부 스레드	

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
측정요소	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, B등급)	
매체	액상매체	
정격압력 [bar]	400	
최소 잠기는 깊이 [mm]	15	

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...30 DC	
전류소모 [mA]	< 66	
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)	
보호 클래스	III	
양극성 전환 방지	yes	
Power-on 지연시간 [s]	1,5	
내장된 watchdog	yes	



디스플레이를 보유한 온도 센서

TN-013KBBR12-MFPKG/US/ IV

입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		2
출력 시그널		스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
아날로그 출력 수		1
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20
최대 부하	[Ω]	500
아날로그 전압 출력	[V]	0...10
최소 부하 내구성	[Ω]	2000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위		-40...125 °C-40...257 °F
세트 포인트 SP		-39,5...125 °C-39,5...257 °F
리셋 포인트 rP		-40...124,5 °C-40...256 °F
증분		0,5 °C1 °F
해상도		
스위칭 출력 해상도	[K]	0,5
아날로그 출력 해상도	[K]	0,125
디스플레이 해상도	[K]	0,5
정확성 / 편차		
스위칭 포인트 정확도	[K]	0,2 + 0,2%
정밀 아날로그 출력	[K]	± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%)
디스플레이 정확성	[K]	± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit)
10K 마다 온도 드리프트	[K]	0,1
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	5 / 20; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
최대 측정 / 디스플레이 주기	[ms]	200
소프트웨어 / 프로그래밍		
점점의 조정		프로그래밍 버튼
파라미터 셋팅 옵션		히스테리시스 / 원도; normally open / normally closed; 최소 / 최대 메모리 리셋; 디스플레이 이 유닛; 제로 포인트 (Zero-point) 캘리브레이션; 선택 및 스케일링 가능한 아날로그 출력
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
저장온도	[°C]	-40...100


TN2430



디스플레이를 보유한 온도 센서

TN-013KBBR12-MFPKG/US/ IV

보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터		
재질	스텐레스 (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4305 / 303)	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2 외부 스레드	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 적색
	기능표시	7 세그먼트 LED 디스플레이
	측정값	7 세그먼트 LED 디스플레이
비고		
비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
연결부		



커넥터: 1 x M12; 접속점: 금으로 도금함