


TS2759



Screw-in 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 조임 토크 1,5 Nm



제품 특성

측정범위	-30...180 °C	-22...356 °F
프로세스 커넥션	나사로 접속 M5 외부 스레드	

어플리케이션

측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)
설치	단단한 몸통을 위한 접촉 센서

전기적 데이터

보호 클래스	III
--------	-----

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-30...180 °C	-22...356 °F
------	--------------	--------------

정확성 / 편차

정확성	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-----	-----	-----------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09	[s]	3 / 8; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
-----------------	-----	--

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

MTTF	[년 (해)]	10377,8
------	---------	---------

기계적 데이터

무게	[g]	102,8
하우징		screw-in 센서
크기	[mm]	M5 / L = 25,7
스레드 지정		M5
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
프로세스 커넥션		나사로 접속 M5 외부 스레드

비고

포장당	1 갯수
-----	------

TS2759



Screw-in 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-PT100-SCREW-IN M5

전기적 연결

케이블: 2 m, 실리콘

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

