

TS2051




프로세스 접촉을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KCKD10-...../US/

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: TS2069

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F
설치 길이 EL [mm]	42	

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
측정요소	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, B등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력 [bar]	160	
정격압력에 주의	자르는 고리를 조여주는 면에 있어서의 설치를 위한	
최소 잠기는 깊이 [mm]	15	

전기적 데이터

보호 클래스	III	
--------	-----	--

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L [mm]	42	
측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F

정확성 / 편차

정확성 [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$	
---------	-----------------------------	--

반응시간

응답 동력 T05 / T09 [s]	6 / 25; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)	
---------------------	---	--

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80	
주변온도에 대한 참고사항	플러그	
보호등급	IP 67	

기계적 데이터

무게 [g]	113,2	
크기 [mm]	Ø 10	
재질	스텐레스; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로브 직경 [mm]	10	

TS2051



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KCKD10-...../US/

설치 길이 EL	[mm]	42
----------	------	----

비고

비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, 플루오르 탄성고무 (FKM)

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

