


TS2056



프로세스 접촉을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KCID10-...../US/



DNV
DNV.COM/AF

제품 특성

측정범위	-50...250 °C	-58...482 °F
프로세스 커넥션	Ø 10 mm	
설치 길이 EL	[mm]	42

어플리케이션

측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력	[bar]	160
정격압력에 주의	자르는 고리를 조여주는 면에 있어서의 설치를 위함	
최소 잠기는 깊이	[mm]	15

전기적 데이터

보호 클래스	III
--------	-----

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L	[mm]	42
측정범위	-50...250 °C	-58...482 °F
측정영역에 대한 주의	상태 정지: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

정확성 / 편차

정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----	-----	-------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09	[s]	12 / 39; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
-----------------	-----	--

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

MTTF	[년 (해)]	11415,5
------	---------	---------

기계적 데이터

무게	[g]	86,6
크기	[mm]	Ø 10
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PFA/PTFE	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션	Ø 10 mm	
프로브 직경	[mm]	10
설치 길이 EL	[mm]	42

TS2056



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KCID10-...../US/

비고

비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, PTFE

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

