


TS2069



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KLD10-...../US/



제품 특성		
측정범위	-40...90 °C	-40...194 °F
프로세스 커넥션	Ø 10 mm	
어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
측정요소	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
정격압력	[bar]	160
최소 잠기는 깊이	[mm]	15
전기적 데이터		
보호 클래스	III	
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	-40...90 °C	-40...194 °F
정확성 / 편차		
정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	6 / 25; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
작동 조건		
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	11415,5
기계적 데이터		
무게	[g]	98
하우징	측정장치	
크기	[mm]	Ø 10
재질	스텐레스	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션	Ø 10 mm	
프로브 직경	[mm]	10
비고		
비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨	
포장당	1 갯수	

TS2069



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KLKD10-...../US/

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접속점: 금으로 도금함



연결부

