


Bolt-on 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-200-KL /US



제품 특성

측정범위	-40...90 °C	-40...194 °F
프로세스 커넥션	bolt-on 센서 12,5 x 8,7 x 47 mm	

어플리케이션

측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)
설치	단단한 몸통을 위한 접촉 센서

전기적 데이터

절연 등급	[V]	500
보호 클래스		III

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-40...90 °C	-40...194 °F
------	-------------	--------------

정확성 / 편차

정확성	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-----	-----	-----------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09	[s]	12 / 39; (열전도 연고의 사용하에 더 나아가서 알루미늄 표면을 가진 널빤지(알루마이트 도금함); 이동 물용 기준값 : 10 / 24 (< 0,1 m/s))
-----------------	-----	--

작동 조건

보호등급		IP 67
------	--	-------

테스트 / 인증서

MTTF	[년 (해)]	12683,9
------	---------	---------

기계적 데이터

무게	[g]	101,4
하우징		bolt-on 센서
크기	[mm]	12,5 x 8,7 x 47
재질		스텐레스 (1.4303 / 305 / 308); 구리 니켈도금함
프로세스 커넥션		bolt-on 센서 12,5 x 8,7 x 47 mm

TS2239



Bolt-on 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-200-KL /US

비고


포장당

1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 와이어 엔드 페를 보유; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색