


평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFG14ZBB

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SF0516

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

프로세스 커넥션 Clamp DN25 ISO 2852

어플리케이션

어플리케이션 고온도 영역; 무균영역

정격압력 [bar] 30

액상매체

어플리케이션 고온도 영역; 무균영역

매체 온도 [°C] 0...120

가스 매체

매체 온도 [°C] 0...100

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속 VS 0200

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s] 3...300

최대 민감도 [cm/s] 3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s] 200...2000

최대 민감도 [cm/s] 200...800

정확성 / 편차


온도증감 변화도 [K/min] 15



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFG14ZBB

반응시간		
반응시간	[s]	1...10
액상매체		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션		Clamp DN25 ISO 2852
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, 실리콘; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
연결부		



코어 색상 :

BN = 갈색
 BU = 청색
 BK = 흑색
 WH = 흰색
 GY = 회색