


평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFM12ABB

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션	M12 x 1
----------	---------

어플리케이션

매체	액상매체; 가스 매체; 자극적인 매체
----	----------------------

매체 온도	[°C]	-25...80
-------	------	----------

정격압력	[bar]	30
------	-------	----

액상매체

매체 온도	[°C]	-25...80
-------	------	----------

가스 매체

매체 온도	[°C]	-25...80
-------	------	----------

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속	VS 0200
---------------	---------

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위	[cm/s]	3...300
------	--------	---------

최대 민감도	[cm/s]	3...60
--------	--------	--------

가스 매체

설정범위	[cm/s]	200...2000
------	--------	------------

최대 민감도	[cm/s]	200...800
--------	--------	-----------

정확성 / 편차

온도증감 변화도	[K/min]	15
----------	---------	----

반응시간

반응시간	[s]	1...10
------	-----	--------

액상매체

반응시간	[s]	1...10
------	-----	--------

가스 매체

반응시간	[s]	1...10
------	-----	--------

작동 조건


보호등급	IP 67
------	-------



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFM12ABB

기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1
스레드 지정	M12 x 1
재질	스텐레스 (1.4539 / 904L)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4539 / 904L)
프로세스 커넥션	M12 x 1
액세서리	
구성 부품	씰링: 2 x AMF 30
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 2 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
연결부	



코어 색상 :

BK = 흑색

BN = 갈색

BU = 청색

WH = 흰색

GY = 회색