


Screw-in 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



제품 특성

측정범위	-30...180 °C	-22...356 °F
프로세스 커넥션	나사로 접속 M5 외부 스레드	

어플리케이션

측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
설치	단단한 몸통을 위한 접촉 센서	

전기적 데이터

보호 클래스	III	
--------	-----	--

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-30...180 °C	-22...356 °F
------	--------------	--------------

정확성 / 편차

정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----	-----	-------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09	[s]	3 / 8; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
-----------------	-----	--

작동 조건

보호등급	IP 67	
------	-------	--

테스트 / 인증서

MTTF	[년 (해)]	12683,9
------	---------	---------

기계적 데이터

무게	[g]	159,6
하우징	screw-in 센서	
크기	[mm]	M5
스레드 지정	M5	
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션	나사로 접속 M5 외부 스레드	

비고

포장당	1 갯수	
-----	------	--

TS4759




Screw-in 센서를 보유한 온도 케이블 센서

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

전기적 연결

케이블: 4 m, 실리콘

연결부



RD =

WH =

코어 색상 :

적색

흰색