TS5089

프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-500KLKD10-...../US/



CE

제품 특성			
측정범위		-40...90 °C	-40...194 °F
프로세스 커넥션		Ø 10 mm	
어플리케이션			
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점	
측정요소		1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체		액체 및 가스 매체	
최소 잠기는 깊이	[mm]	15	
전기적 데이터			
보호 클래스		III	
측정 범위 / 설정 범위			
측정범위		-40...90 °C	-40...194 °F
정확성 / 편차			
정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
반응시간			
응답 동력 T05 / T09	[s]	6 / 25; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)	
작동 조건			
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
MTTF	[년 (해)]	11415,5	
기계적 데이터			
무게	[g]	193,6	
하우징		측정장치	
크기	[mm]	Ø 10	
재질		스텐레스	
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션		Ø 10 mm	
프로브 직경	[mm]	10	
비고			
비고		정확한 값은 흐르는 물에 적용됨	
포장당		1 갯수	

TS5089

프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-500KLKD10-...../US/

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함

연결부