




프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-500KCKD8 /US/ IV

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: TS5089 또는 TS5289

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F
------	--------------	--------------

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
측정요소	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, B등급)
매체	액체 및 가스 매체
최소 잠기는 깊이 [mm]	15

전기적 데이터

보호 클래스	III
--------	-----

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-40...150 °C	-40...302 °F
------	--------------	--------------

정확성 / 편차

정확성 [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
---------	-----------------------------------

반응시간

응답 동력 T05 / T09 [s]	7 / 18; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
---------------------	---

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

크기 [mm]	Ø 8 / L = 50
재질	스텐레스; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L)
프로브 직경 [mm]	8

비고

비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당	1 갯수

TS5151



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-500KCKD8 /US/ IV

전기적 연결

케이블: 5 m, 플루오르 탄성고무 (FKM)

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

