


평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR14AAE1

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션	G 1/4 외부 스레드
----------	--------------

어플리케이션

어플리케이션	폭발 위험영역 1
매체 온도 [°C]	-25...80
정격압력 [bar]	5

액상매체

어플리케이션	폭발 위험영역 1
매체 온도 [°C]	-25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속	VS 0200 Exi
---------------	-------------

측정 범위 / 설정 범위

액상매체	
설정범위 [cm/s]	0...60
최대 민감도 [cm/s]	0...20

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min]	7
------------------	---

반응시간

반응시간 [s]	2...20
----------	--------

액상매체

반응시간 [s]	2...20
----------	--------

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
재질	PTFE
재질 (침수부품)	PTFE
프로세스 커넥션	G 1/4 외부 스레드

비고

포장당	1 갯수
-----	------

SF0707




평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR14AAACE1

전기적 연결

케이블: 2 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm²

연결부



BN =	코어 색상 :
BU =	갈색
BK =	청색
WH =	흑색
GY =	흰색
	회색