


평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR12ABBE1

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SF321A

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

프로세스 커넥션

G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

어플리케이션

폭발 위험영역 1

매체 온도 [°C]

-25...80

정격압력 [bar]

30

액상매체

어플리케이션

폭발 위험영역 1

매체 온도 [°C]

-25...80

가스 매체

매체 온도 [°C]

-25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속

VS 0200 Exi

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s]

3...300

최대 민감도 [cm/s]

3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s]

200...2000

최대 민감도 [cm/s]

200...800

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min]

15

반응시간

반응시간 [s]

1...10

액상매체

반응시간 [s]

1...10

가스 매체

반응시간 [s]


1...10



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR12ABBE1

작동 조건	
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 2 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
연결부	



코어 색상 :

BN = 갈색
 BU = 청색
 BK = 흑색
 WH = 흰색
 GY = 회색