


평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR12AACE1

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션 G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

어플리케이션 폭발 위험영역 1

매체 온도 [°C] -25...80

정격압력 [bar] 5

액상매체

어플리케이션 폭발 위험영역 1

매체 온도 [°C] -25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속 VS 0200 Exi

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s] 0...60

최대 민감도 [cm/s] 0...20

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min] 7

반응시간

반응시간 [s] 2...20

액상매체

반응시간 [s] 2...20

작동 조건

보호등급 IP 67

기계적 데이터

하우징 나선형 흡이 파여진 형태

재질 PTFE

재질 (침수부품) PTFE

프로세스 커넥션 G 1/2 외부 스레드

비고

포장당 1 갯수

SF0711




평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR12AACE1

전기적 연결

케이블: 2 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm²

연결부



BN =	코어 색상 :
BU =	갈색
BK =	청색
WH =	흑색
GY =	흰색
	회색