


평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFG18ABBE1

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션 ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

어플리케이션

어플리케이션 폭발 위험영역 1

매체 온도 [°C] -25...80

정격압력 [bar] 30

액상매체

어플리케이션 폭발 위험영역 1

매체 온도 [°C] -25...80

가스 매체

매체 온도 [°C] -25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속 VS 0200 Exi

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s] 3...300

최대 민감도 [cm/s] 3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s] 200...2000

최대 민감도 [cm/s] 200...800

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min] 15

반응시간


반응시간 [s] 1...10



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFG18ABBE1

액상매체		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 18
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
연결부		



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색
WH =	흰색
GY =	회색