


SF3410



평가 유닛에 대한 접촉용 유량 센서

SFR12XBK/6M



1 최대 조임 토크 30 Nm



제품 특성

프로브 길이 L	[mm]	30
프로세스 커넥션		G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

매체		액상매체; 자극적인 매체
매체 온도	[°C]	5...70
정격압력	[bar]	30

액상매체

매체 온도	[°C]	5...70
-------	------	--------

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속		VS3000
---------------	--	--------

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L	[mm]	30
액상매체		
설정범위	[cm/s]	3...60
최대 민감도	[cm/s]	3...40

정확성 / 편차

온도증감 변화도	[K/min]	7
----------	---------	---

반응시간

반응시간	[s]	2...20
------	-----	--------

액상매체

반응시간	[s]	2...20
------	-----	--------

작동 조건

보호등급		IP 67
------	--	-------

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	8213

기계적 데이터

무게	[g]	389,5
----	-----	-------



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR12XBK/6M

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
재질	세라믹 (99,7 % Al ₂ O ₃)
재질 (침수부품)	세라믹 (99,7 % Al ₂ O ₃)
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드
설치 길이 EL [mm]	45

액세서리

구성 부품	씰링: 1, PTFE
-------	-------------


비고

비고	농축을 위하여 PTFE-패킹워셔를 사용하십시오.
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 6 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색
WH =	흰색
GY =	회색