


평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR12ABA/10M/PH

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션

G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

어플리케이션

고온도 영역

매체

액상매체; 가스 매체

매체 온도

[°C]

-25...80

정격압력

[bar]

30

액상매체

어플리케이션

고온도 영역

매체 온도

[°C]

-25...80

가스 매체

매체 온도

[°C]

-25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속

VS 0200

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위

[cm/s]

3...300

최대 민감도

[cm/s]

3...60

가스 매체

설정범위

[cm/s]

200...2000

최대 민감도

[cm/s]

200...800

정확성 / 편차

온도증감 변화도

[K/min]

15

반응시간

반응시간

[s]

1...10

액상매체

반응시간

[s]

1...10

가스 매체

반응시간

[s]


1...10



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFR12ABA/10M/PH

작동 조건	
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4305 / 303)
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드
액세서리	
구성 부품	실링: 2 x AMF 30
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm ²	
연결부	



BN = 갈색
 BU = 청색
 BK = 흑색
 WH = 흰색
 GY = 회색

코어 색상 :