


평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFN12ADB/US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SF5200 + E40107

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

프로세스 커넥션	1/2" NPT
----------	----------

어플리케이션

어플리케이션	높은 압력영역
매체	액상매체; 가스 매체
매체 온도 [°C]	-25...80
정격압력 [bar]	300

액상매체

어플리케이션	높은 압력영역
매체 온도 [°C]	-25...80

가스 매체

매체 온도 [°C]	-25...80
------------	----------

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속	VS 0200
---------------	---------

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s]	3...300
최대 민감도 [cm/s]	3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s]	200...2000
최대 민감도 [cm/s]	200...800




평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서


SFN12ADB/US-100

정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	300
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
액상매체		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션		1/2" NPT
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m



연결부



코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색

BK = 흑색

WH = 흰색

GY = 회색