


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로브 길이 L	[mm]	156
프로세스 커넥션		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

어플리케이션

어플리케이션		고온도 영역
매체		액상매체; 가스 매체
매체 온도	[°C]	-20...70
정격압력	[bar]	30

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
---------------	--	-------------------------------

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L	[mm]	156
액상매체		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60
가스 매체		
설정범위	[cm/s]	200...2000
최대 민감도	[cm/s]	200...800

정확성 / 편차

온도증감 변화도	[K/min]	15
----------	---------	----


SF521A



평가 유닛에 대한 접촉용 유량 센서

SFG18ABB/2G /6M

반응시간		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹		Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터		
무게	[g]	2,665
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 18
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L)
프로세스 커넥션		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
비고		
비고	원칙적으로 9494/9/EC (ATEX)에 따른 타입 테스트는 대기 조건 (0.8...1.1 bar)만을 고려합니다. 이 영역 이외의 압력은 사용자에게 의하여 판단되고 허용되어야 합니다. 사용설명서 및 형식 테스트 인증서를 준수하십시오.	
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 6 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
연결부		



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색
WH =	흰색
GY =	회색