


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 나사 내면홀 M18 x 1,5
2 세팅 누름버튼



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1
프로세스 커넥션	M18 x 1,5 나사 내면홀

어플리케이션

매체	액상매체; 자극적인 매체
매체 온도 [°C]	-25...80
정격압력 [bar]	300

액상매체

매체 온도 [°C]	-25...80
------------	----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...36 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA]	< 90; (부담이 없음)
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	15; (시각적으로 신호되어짐)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1
--------------	--------------

출력

출력의 전체 수	1
출력 시그널	아날로그 시그널
아날로그 출력 수	1
아날로그 전류 출력 [mA]	4...20



유량 감시기

SID10ADT100G/US-100-IAZ

최대 부하	[Ω]	500
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
액상매체		
설정범위	[cm/s]	3...60
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
액상매체		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터		
크기	[mm]	M18 x 1,5
스레드 지정		M18 x 1,5
재질		PBT-GF20
재질 (침수부품)		티탄 (3.7035); O 링: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
프로세스 커넥션		M18 x 1,5 나사 내면흡
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	10 x LED, 2색상
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





연결부

