




유량 감시기

KIT, SI0508 W/ E40107



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	M18 x 1,5 나사 내면홈

어플리케이션

매체		액상매체; 가스 매체
매체 온도	[°C]	-25...80
정격압력	[bar]	30

액상매체		
매체 온도	[°C]	-25...80

가스 매체		
매체 온도	[°C]	-25...80

전기적 데이터

동작 전압	[V]	20...36 DC; (EN 50178 SELV/PELV에 따른 ; UL에 관련하 여: UL508에 의거한 과전류 안전장치를 가진 “한계 전압”.)
전류소모	[mA]	< 80



유량 감시기

KIT, SI0508 W/ E40107

양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	10; (시각적으로 신호되어짐)
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L	[mm]	45
액상매체		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60
가스 매체		
설정범위	[cm/s]	200...3000
최대 민감도	[cm/s]	200...800
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
액상매체		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
소프트웨어 / 프로그래밍		
점점의 조정		+/- 누름버튼
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터		
무게	[g]	326,586
크기	[mm]	M18 x 1,5
스레드 지정		M18 x 1,5

SI8518



유량 감시기

KIT, SI0508 W/ E40107

재질	PBT-GF20
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) 80 Shore A
프로세스 커넥션	M18 x 1,5 나사 내면홈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작원리	10 x LED, 세가지 색상
-------	------	------------------

액세서리

구성 부품	어댑터: 1 x 1/2-14NPT, E40107
-------	----------------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

