




CE UK
CA

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		릴레이 출력 수: 1
프로세스 커넥션		Ø 23 mm
어플리케이션		
매체 온도	[°C]	-10...50
정격압력	[bar]	1
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
최대 전원 소모	[VA]	3
최소 절연 내구성	[MΩ]	100; (500 V DC)
양극성 전환 방지		아니오
Power-on 지연시간	[s]	60
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		릴레이 출력 수: 1
출력		
출력 시그널		스위칭 시그널
릴레이 출력 수		1
접촉 부하		3 A (30 V DC / 250 V AC)
스위칭 기능 유량 모니터링		유량이 존재하는 경우, relay가 작동합니다.
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
측정 범위 / 설정 범위		
가스 매체		
설정범위	[cm/s]	100...1000
최대 민감도	[cm/s]	100...400



기류 모니터


SLG23CEEAKOA/PH

정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	5
반응시간		
반응시간	[s]	3...60
가스 매체		
반응시간	[s]	3...60
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		포텐서미터
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
저장온도	[°C]	-25...85
최대 상대 공기습도	[%]	90
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	747
기계적 데이터		
무게	[g]	209
크기	[mm]	Ø 23 / L = 142
재질		하우징: PBT; 센서 표면: 티탄
재질 (침수부품)		PBT; 티탄
프로세스 커넥션		Ø 23 mm
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	1 x LED, 적색
	동작원리	1 x LED, 녹색
전기적 연결		
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동
액세서리		
구성 부품		마운팅 클램프: 1, E40048
비고		
비고		권장사항 쇼트 후, 유닛의 안전한 작동을 확인하십시오.
포장당		1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

연결부



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 5 A 신속한 작동
코어 색상 :

BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색
WH = 흰색