


진동센서를 위한 전자평가 단위

DIAGNOSTIC ELECTRONICS



1 이더넷 인터페이스



제품 특성		
주파 영역	[Hz]	0...12000
어플리케이션		
디자인	PC 소프트웨어를 통한 파라미터 세팅 VES004	
어플리케이션	실시간 계시기를 보유한	
전기적 데이터		
동작 전압 허용오차	[%]	20
동작 전압	[V]	24 DC; (IEPE 입력이 사용되는 경우: 24 V + 20%; IEPE (Integrated electronics piezo-electric, 통합된 전자 압전)
전류소모	[mA]	200; (24 V)
보호 클래스		III
입력 / 출력		
총 입력 및 출력 수		8; (구성가능)
입력부 및 출력부 수효		아날로그 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
입력		
아날로그 입력 수		2
아날로그 입력 해상도		12
동적 입력 - 샘플링 레이트	[kSamples]	100
출력		
출력 시그널	스위칭 시그널; 아날로그 시그널	
디지털 출력 수		1
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	



진동센서를 위한 전자평가 단위

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
아날로그 출력 수		1
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20
최대 부하	[Ω]	500
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
주파 영역	[Hz]	0...12000
인터페이스		
통신 인터페이스		Ethernet
기록문(프로토콜)		TCP/IP
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...70
저장온도	[°C]	0...70
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 50178	
MTTF	[년 (해)]	101
기계적 데이터		
무게	[g]	323,1
하우징		플라스틱 하우징
마운팅 타입		레일; (TH35/EN60715)
크기	[mm]	100 x 25,4 x 103,4
재질		PA
모듈 및 디스플레이용 부속품		
히스토리 메모리		yes
버퍼링된 데이터 메모리		yes
데이터 메모리 타입		링 메모리; FIFO
실제 시간을 재는 시계		yes
메모리 위치		내면
메모리 간격		min. 1 min
메모리 용량		881664 데이터 레코드
액세서리		
액세서리 (옵션)		PC에 직접 연결하기 위한 크로스-오버 이더넷 패치 케이블
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

Combicon: ; 최대 케이블 길이: 250 m

연결부

