




- 1 여과기
- 2 자기 유도형 유량계 센서 SM6000
- 3 물 정지 - 밸브
- 4 역류방지용 밸브
- 5 전자 압력 모니터 PN



제품 특성

용접 건 (gun)을 위한 프로세스 연결

프로세스 커넥션

나사로 접속 G 1/2 나사 내면홈

물 공급을 위한 프로세스 연결

프로세스 커넥션

나사로 접속 G 1/2 나사 내면홈

유량 모니터링

측정범위 [l/min]

0,1...25

어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

어플리케이션

산업 어플리케이션 / 공장 자동화; 냉각수 제어

설치

어댑터를 통하여 파이프라인에 연결; 호스연결

측정 파라미터

유량; 온도; 압력; 토탈라이저



냉각수 제어반

KWST HIGH END

컨트롤	수동
매체	전도력있는 액상 매체; 물을 기본으로 하는 매체; 글리콜 용액
매체 온도 [°C]	-10...70
정격압력 [bar]	10
구성요소	자기 유도형 유량계 센서, SM6000 전자 압력 모니터, PN7094 여과기 물 정지 - 밸브 역류방지용 밸브

출력	
출력 시그널	스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 임펄스 출력; IO-Link (설정가능)
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)

측정 범위 / 설정 범위	
압력감시	
측정범위 [bar]	-1...10
유량 모니터링	
측정범위 [l/min]	0,1...25
온도 모니터링	
측정범위 [°C]	-20...80

작동 조건	
주변온도 [°C]	-10...50
저장온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67; (센서)

테스트 / 인증서	
EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
압력 장비 지침	sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체

기계적 데이터	
무게 [g]	3388,5
마운팅 타입	마운팅 브라켓
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); TPE; 청동 (2.1096.01)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; 플루오르 탄성고무 (FKM); NBR; PVDF; 세라믹

용접 건 (gun)을 위한 프로세스 연결	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2 나사 내면홈
물 공급을 위한 프로세스 연결	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2 나사 내면홈

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
커넥터: 3 x M12; 접속점: 금으로 도금함	