


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	Varivent DN50

어플리케이션

어플리케이션	무균영역
매체 온도 [°C]	-25...95
정격압력 [bar]	30

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...36 DC
전류소모 [mA]	< 45
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	< 20

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
--------------	-------------

출력

출력의 전체 수	1
출력 시그널	스위칭 시그널

ST0507



유량 감시기

SCG15ABBFPKG/6M/PH

전기적 디자인		PNP	
디지털 출력 수		1	
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5	
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400	
쇼트방지		yes	
쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
측정 범위 / 설정 범위			
설정범위	[cm/s]	3...300	
최대 민감도	[cm/s]	3...60	
정확성 / 편차			
온도증감 변화도	[K/min]	15	
반응시간			
반응시간	[s]	1...10	
소프트웨어 / 프로그래밍			
접점의 조정		포텐서미터	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-20...30	
보호등급		IP 67	
기계적 데이터			
크기	[mm]	60 x 41 x 82	
재질		PBT-GF20	
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4571/316Ti)	
프로세스 커넥션		Varivent DN50	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	동작원리	11 x LED	
비고			
포장당		1 갯수	

ST0507



유량 감시기

SCG15ABBFPKG/6M/PH

전기적 연결

케이블: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

연결부



BN =
BU =
BK =

코어 색상 :
갈색
청색
흑색