




유량 감시기

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI0555

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

매체	액상매체
매체 온도 [°C]	-25...80
정격압력 [bar]	30

전기적 데이터

동작 전압 허용오차 [%]	> -10
동작 전압 [V]	48 DC
전류소모 [mA]	< 45
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	< 20

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
--------------	-------------

출력

출력의 전체 수	1
출력 시그널	스위칭 시그널
전기적 디자인	PNP

ST0510



유량 감시기

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

디지털 출력 수	1
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위	
설정범위 [cm/s]	3...300
최대 민감도 [cm/s]	3...60

정확성 / 편차	
온도증감 변화도 [K/min]	15

반응시간	
반응시간 [s]	1...10

소프트웨어 / 프로그래밍	
점점의 조정	포텐서미터

작동 조건	
주변온도 [°C]	-20...80
보호등급	IP 67

기계적 데이터	
재질	PBT-GF20
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4305 / 303)
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	11 x LED

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



ST0510



유량 감시기

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

연결부

