




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 étiquette
- 2 fixation adaptateur infrarouge



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	24
Protection inversion de polarité		oui
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire	[mA]	550; (AUX)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 4	
Entrées		
Exactitude de l'entrée analogique	[%]	0,5
Sorties		
Nombre des sorties analogiques	4; (raccordement d'actionneurs à 3 fils)	
Sortie analogique (courant)	[mA]	0...20
Charge maxi	[Ω]	600
Résolution sortie analogique	16 (1 bit = 1 μA)	
Alimentation actionneurs par les sorties	AUX	



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Conditions d'utilisation						
Température ambiante	[°C]	0...70				
Température de stockage	[°C]	-20...85				
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)				
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000				
Indice de protection		IP 67				
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
		EN 61000-6-4		: 2001		
		EN 61000-6-2		: 2001		
MTTF	[Années]	150				
Classification AS-i						
Adressage AS-i		Prise d'adressage; Adressage IR possible				
Profil maître AS-i		M3; M4				
Profil AS-i		S-7.3.6				
Configuration E/S AS-i	[hex]	7				
Code ID AS-i	[hex]	3.6				
Affectation des bits de paramètres	Bit de paramètre	Désignation				
	P0	non utilisé				
	P1	non utilisé				
	P2	affichage défaut périphérie	: 1	activé	/ 0	désactivé
	P3	non utilisé				
Données mécaniques						
Poids	[g]	206,5				
Type de montage		interface AS-i vers des embases pour câble plat avec alimentation externe				
Matières		PBT				
Couple de serrage	[Nm]	0,6...0,8				
Afficheurs / éléments de service						
Indication	signal analogique			LED, jaune voies AO1...AO4		
	fonctionnement			LED, vert AS-i, AUX		
	erreurs			LED, rouge		
Raccordement électrique						
Raccordement au module		Câbles plats				
Accessoires						
Accessoires en option		Embase du module				
Remarques						
Unité d'emballage		1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



1	AO+ sortie analogique
2	alimentation actionneurs +24 V
3	AO- sortie analogique 0V
4	n.c.
5	terre fonctionnelle