




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

정격압력 [bar]	30
------------	----

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...36 DC
전류소모 [mA]	< 45
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	< 20

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
--------------	-------------

출력

출력의 전체 수	1
출력 시그널	스위칭 시그널
전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	1
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
쇼트방지	yes

ST0518



유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
가스 매체		
설정범위	[cm/s]	150...300
정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	15
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정	포텐서미터	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
보호등급	IP 67	
기계적 데이터		
재질	PBT-GF20	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4305 / 303)	
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	11 x LED
액세서리		
구성 부품	씰링: 2 x AMF 30	
	나사 드라이버	
비고		
포장당	1 갯수	

ST0518





유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
BK = 청색
 흑색