




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2057
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
- 2 système Legris Ø 8 mm
- 3 vis de commande manuelle
- 4 système Legris Ø 4 mm air auxiliaire



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 165
Chien de garde intégré		oui

Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 1

Entrées	
Nombre des entrées TOR	2
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension	[V] 20...30
Courant max. total des entrées	[mA] 100
Courant d'entrée niveau haut	[mA] > 3
Courant d'entrée niveau bas	[mA] < 1,5
Niveau du signal logique haut	[V] > 10



AirBox AS-Interface

AirBox 2DI 1PO M12

Protection courts-circuits des entrées TOR	oui
--	-----

Sorties

Technologie	AS-i
Nombre de sorties pneumatiques	1

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...55
Remarque sur la température ambiante	avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-3.F				
Configuration E/S AS-i [hex]	3				
Code ID AS-i [hex]	F				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	Connecteur femelle	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	broche	4	2 / 4	-	-

Données mécaniques

Type de montage	montage vissé				
Matières	PBT				
Système pneumatique	1 x électrovanne à siège 4/2				
Plage de pression de fonctionnement [bar]	3...8				
Plage de pression de fonctionnement [MPa]	0,3...0,8				
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement	y inclus pics de pression possibles				
Débit à 6/5 bar [l/min]	500				
Débit à 6/0 bar [l/min]	700				
Fluide admissible	filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié				
Vide à 90 % avec air auxiliaire [bar]	3...8				
Vide à 90 % avec air auxiliaire [MPa]	0,3...0,8				
Système Legris	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
Echappement	échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique				

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	Fonction	LED, jaune

Accessoires

Accessoires en option	silencieux:, E75232
-----------------------	---------------------

**AirBox AS-Interface**

AirBox 2DI 1PO M12

Remarques

Remarques	Veuillez prendre en compte les notes sur l'air comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Raccordement

Connecteur: M12