




AirBox AS-Interface

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2041
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 système Legris Ø 8 mm
- 2 étiquette



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 170
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	18...30 DC
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4; Nombre de sorties pneumatiques: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4; (2 x 2)
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	100
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 3
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10



AirBox AS-Interface

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Protection courts-circuits des entrées TOR	oui
--	-----

Sorties

Technologie	AS-i
Nombre de sorties pneumatiques	2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...55
Remarque sur la température ambiante	avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-7.F			
Configuration E/S AS-i [hex]	7			
Code ID AS-i [hex]	F			
Certificat AS-i	20101			
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2
	Connecteur femelle	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3
	broche	4	2	4

Données mécaniques

Type de montage	montage vissé
Matières	boîtier: PBT; pièces métalliques: inox (1.4305/303); Joint d'étanchéité: FKM
Système pneumatique	2 x électrovannes à siège 3/2
Plage de pression de fonctionnement [bar]	2...8
Plage de pression de fonctionnement [MPa]	0,2...0,8
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement	y inclus pics de pression possibles
Débit à 6/5 bar [l/min]	350
Débit à 6/0 bar [l/min]	550
Fluide admissible	filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié
Système Legris	Legris LF 3000/8

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	Fonction	LED, jaune

Accessoires

Accessoires en option	silencieux:, E75232
-----------------------	---------------------

Remarques

Remarques	Veuillez prendre en compte les notes sur l'air comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »
Unité d'emballage	1 pièces




AirBox AS-Interface

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK-E / PG:

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2	entrée de données I2/I4
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données I1/I3