




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI1100 + E40115
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션		G 1/4 외부 스레드
어플리케이션		
매체		자극적인 매체
매체 온도	[°C]	-25...80
정격압력	[bar]	30
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...36 DC
전류소모	[mA]	< 45
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	< 20
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1



유량 감시기

SCR14ABTFPKG/US-100-IPF

출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

측정 범위 / 설정 범위

설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60

정확성 / 편차

온도증감 변화도	[K/min]	15
----------	---------	----

반응시간

반응시간	[s]	1...10
------	-----	--------

소프트웨어 / 프로그래밍

접점의 조정		포텐서미터
--------	--	-------

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질		PBT-GF20
재질 (침수부품)		티탄 (3.7235)
프로세스 커넥션		G 1/4 외부 스레드

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작원리	11 x LED
-------	------	----------

액세서리

구성 부품		실링: 2 x AMF 30 나사 드라이버
-------	--	---------------------------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





연결부

