


ST1404



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STM12AAC/US-100-H

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션 M12 x 1

어플리케이션

매체 액상매체; 자극적인 매체

매체 온도 [°C] -25...80

정격압력 [bar] 5

액상매체

매체 온도 [°C] -25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속 VS 0100

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s] 3...300

최대 민감도 [cm/s] 3...60

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min] 7

반응시간

반응시간 [s] 2...20

액상매체

반응시간 [s] 2...20

작동 조건

보호등급 IP 67

기계적 데이터

하우징 나선형 흡이 파여진 형태

크기 [mm] M12 x 1

스레드 지정 M12 x 1

재질 PTFE

프로세스 커넥션 M12 x 1

비고

포장당 1 갯수

ST1404



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서


STM12AAC/US-100-H

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m



연결부



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색