


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI5000 + E40096

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

매체	액상매체
매체 온도 [°C]	-25...80
정격압력 [bar]	30

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...36 DC
전류소모 [mA]	< 45
양극성 전환 방지	아니오
Power-on 지연시간 [s]	< 20

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
--------------	-------------

출력

출력의 전체 수	1
출력 시그널	스위칭 시그널
전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	1

ST3600



유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
측정 범위 / 설정 범위		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60
정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	15
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
소프트웨어 / 프로그래밍		
점점의 조정		포텐셔미터
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	60 x 41 x 83
재질		PBT-GF20
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4305 / 303)
프로세스 커넥션		G 1/2 외부 스레드
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	11 x LED
액세서리		
구성 부품		실링: 2 x AMF 30 나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수

ST3600





유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
BK = 청색
 흑색