



Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, en continu)
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



Tête de lecture / écriture RFID HF

DTRHF INRWIDUS03

Données mécaniques		
Poids	[g]	175,8
Boîtier		cylindrique
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		boîtier: inox; Tambour de réglage: PPS

Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	communication TAG	1 x LED, jaune

Accessoires	
Fourniture	Écrou 2 x M30 x 1,5

Remarques	
Remarques	Singapour aucune autorisation d'exploitation, seulement pour l'exportation.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

