


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

**제품 특성**

프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드
----------	--------------

어플리케이션

어플리케이션	고온도 영역
매체	액상매체; 가스 매체
정격압력 [bar]	30

액상매체

어플리케이션	고온도 영역
매체 온도 [°C]	0...120

가스 매체

매체 온도 [°C]	0...100
------------	---------

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속	VS 0100
---------------	---------

측정 범위 / 설정 범위**액상매체**

설정범위 [cm/s]	3...300
최대 민감도 [cm/s]	3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s]	5...1500
-------------	----------

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min]	15
------------------	----

반응시간

반응시간 [s]	1...10
----------	--------


ST3301



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STR12ZBB/6m

액상매체		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션		G 1/2 외부 스레드
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 6 m, 실리콘; 최대 케이블 길이: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
연결부		



	코어 색상 :
BN =	갈색
GN =	녹색
WH =	흰색
YE =	황색