


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션 G 3/4 외부 스레드

어플리케이션

어플리케이션 고온도 영역

매체 액상매체; 가스 매체

정격압력 [bar] 30

액상매체

어플리케이션 고온도 영역

매체 온도 [°C] 0...120

가스 매체

매체 온도 [°C] 0...100

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속 VS 0100

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s] 3...300

최대 민감도 [cm/s] 3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s] 5...1500

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min] 15

반응시간

반응시간 [s] 1...10


ST4300



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STR34ZBB

액상매체		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션		G 3/4 외부 스레드
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, 실리콘; 최대 케이블 길이: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색