E3M159

Rallonge

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Application		
Caractéristique spécifique		câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version		rallonge pour prolongateur O3M pour le capteur 3D intelligent pour engins mobiles avec sortie vidéo PAL analogique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 67; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	274,3
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Matières		boîtier: PUR; Joint d'étanchéité: FKM; Broches de contact: CuSn6 nickelé et étamé
Matière écrou moleté		inox (1.4305/303)
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure en cas de pose fixe	≥ 60 mm
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E3M159

Rallonge

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Raccordement électrique

Câble: 5 m, TPU, noir, Ø 6 mm, blindé; Impédance 75 Ω

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement



1:	blindage
2:	non utilisé
3:	blindage coax
4:	fil interne coax
5:	non utilisé