




Câble avec prise femelle

ADOAF032MSS0010H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC149
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	17 x 10 x 26
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

E11494



Câble avec prise femelle

ADOAF032MSS0010H03

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm
Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
BN = noir
BU = brun
BU = bleu