


Câble avec prise femelle

ADOGH050MSA0005C02



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	bus CAN

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	374,5
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 1 Mio.

E11597



Câble avec prise femelle

ADOGH050MSA0005C02

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 6,8 mm, blindé; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BU = bleu
RD = rouge
WH = blanc
screen = blindage