


Câble avec prise femelle

ADOGS020PLS0001H02



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Température ambiante en mouvement [°C]	-20...85
Indice de protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids	[g]	54,5
Matières		PA
Matière du corps		PA
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

E12549



Câble avec prise femelle

ADOGS020PLS0001H02

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé



Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
noir
BN = brun