

# E12550



## Câble avec prise femelle

ADOGS020PLS0002H02



### Application

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone              | oui                                                                 |

### Données électriques

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tension d'alimentation [V]  | 8...32 DC |
| Classe de protection        | III       |
| Courant de sortie total [A] | 4         |

### Conditions d'utilisation

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Température ambiante [°C]              | -40...85                                   |
| Température ambiante en mouvement [°C] | -20...85                                   |
| Indice de protection                   | IP 67; (connecteur correspondant raccordé) |

### Données mécaniques

|                                       |                                           |                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids [g]                             | 89,5                                      |                                                                                          |
| Matières                              | PA                                        |                                                                                          |
| Matière du corps                      | PA                                        |                                                                                          |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                                       |                                                                                          |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                              |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s² |
|                                       | cycles de courbure                        | > 5 Mio.                                                                                 |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                |

# E12550



## Câble avec prise femelle

ADOGS020PLS0002H02

### Remarques


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé



### Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :  
BN = noir  
          brun